



## Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 3



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338435 3      |
| GTIN          | 4067263110309 |
| Artikelklasse | 32H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| für Gewinde-Schaft-Ø d <sub>2</sub> | 4,5 mm |
| Verlängerung L <sub>3</sub>         | 130 mm |
| Verlängerung L <sub>2</sub>         | 60 mm  |
| Verlängerung Ø D <sub>4</sub>       | 8,4 mm |
| für Vierkant K <sub>1</sub>         | 3,4 mm |
| Verlängerung K <sub>2</sub>         | 4,9 mm |

|   |              |
|---|--------------|
| für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376 | M6           |
| für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 371     | M4           |
| für Einspannlänge l <sub>1</sub>              | 23 mm        |
| Verlängerung Ø D <sub>3</sub>                 | 6 mm         |
| Innenkühlung                                  | ja           |
| Produktart                                    | Verlängerung |