



Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 6L



Bestelldaten

Bestellnummer	338435 6L
GTIN	4067263110361
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376	M11
Verlängerung Ø D ₃	8 mm
Verlängerung L ₃	230 mm
Verlängerung Ø D ₄	13 mm
Verlängerung K ₂	6,2 mm
Verlängerung L ₂	80 mm

für Einspannlänge l_1	30 mm
für Gewinde-Schaft-Ø d_2	8 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d_1 DIN 371	M8
für Vierkant K_1	6,2 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Verlängerung