


SNMG 120404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Bestelldaten

Bestellnummer	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SNMG 120404 Set à 10 Stück HBX020 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HBX020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Spanbrecher	PM
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBX020

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen