



## Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	338405 3
GTIN	4067263108153
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

Verlängerung $L_3$	130 mm
für Gewinde-Schaft- $\varnothing d_2$	4,5 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 371	M4
für Einspannlänge $l_1$	23 mm
Verlängerung $L_2$	60 mm
für Vierkant $K_1$	3,4 mm

für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M6
Verlängerung Ø D <sub>3</sub>	6 mm
Verlängerung Ø D <sub>4</sub>	8,4 mm
Verlängerung K <sub>2</sub>	4,9 mm
Produktart	Verlängerung