



Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 13L



Bestelldaten

Bestellnummer	338435 13L
GTIN	4067263110507
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Verlängerung $\varnothing D_3$	18 mm
Verlängerung L_3	330 mm
für Einspannlänge l_1	43 mm
für Vierkant K_1	14,5 mm
Verlängerung K_2	14,5 mm
Verlängerung L_2	100 mm

für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	18 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376	M22 – M24
Verlängerung Ø D ₄	26 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Verlängerung