



5-Achs-Spanner TeleSense, Typ: 125COMPACT



Bestelldaten

Bestellnummer	361270 125COMPACT
GTIN	
Artikelklasse	34H

Beschreibung

Ausführung:

- **Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.**
- **Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel. Störkontur bleibt unverändert.**
- **Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss.**
- **Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.**
- **Spannkraft 40 kN bei 50 Nm linear.**
- **Maximale Flexibilität: Universal-Schnellwechsel-Backe für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen; dadurch Rüstzeitreduzierung und weniger Krafteinsatz nötig. Kompatibel zu den Mobilbacken von CentroGripp, T-Rex, NC8 und TITAN 2 via Backenadapter.**
- **Erfassung der Spannkraft mit allen kompatiblen Backen, durch integrierte Messeinheit (Gr. 125CONNECT) in der Spindel, möglich. Sendeweite bis zu 20 m. Einfaches & schnelles Wechseln der Batterie. Betriebstemperatur zwischen 10° C und 40° C. QR-Code für schnellen Zugriff auf technische Informationen, Zubehör, Ersatzteile und Service auf dem Typenschild.**

Lieferumfang:

Handkurbel, Torx T10 Schlüssel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643229 Gr. 10, Aufsatzbacken Nr. 361275 – 361285, Spannpratzen Nr. 361289, Spannbolzen Nr. 360025 Gr.

25M10 bzw. 25M10/138; Backenadapter Nr. 361285, Grippleiste Nr. 361280, Spindelverlängerung Nr. 361287. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gewicht	35,5 kg
Höhe h	165 mm
maximale Spannweite	199 mm
maximales Drehmoment	50 Nm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock