


**WNMG 080408 Set 10-teilig, Sorte: HBX130**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

WNMG 080408 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,05 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	MM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4,5 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen