

**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515****Bestelldaten**

Bestellnummer	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	STD
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,7 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4,2 mm
Hauptanwendung	K
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen