


KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, P25M, Bezeichnung Typ W29: 24-010

Bestelldaten

Bestellnummer	236740 24-010
GTIN	4047109036444
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,14 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-010
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	P25M
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
nass maximal	geeignet		