

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6440, Bezeichnung Typ W29: 58-000****Bestelldaten**

Bestellnummer	236791 58-000
GTIN	4047109226777
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 120608

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	58-000
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 120608
Sorte	BK6440
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	185 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	165 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
nass maximal	geeignet		