

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK62, Bezeichnung Typ W29: 24-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236780 24-010
GTIN	4047109058743
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: GG(G)

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,14 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	BK62
Typ	GG(G)
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		