

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK62, Bezeichnung Typ W29: 42-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236780 42-010
GTIN	4047109059252
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Hinweis:****Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: GG(G)

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 080404

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	42-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 080404
Sorte	BK62
Typ	GG(G)
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		