



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,14 - 0,55 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen