

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen