

HOLEX®**WNMG 060404 Set 10-teilig, Sorte: HBX130****Bestelldaten**

Bestellnummer	252132 HBX130
GTIN	4045197665805
Artikelklasse	22D

Beschreibung

WNMG 060404 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 1 - 4,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Schnitttiefe a_p	1 - 4,5 mm

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen