

Garant
Stahl-Bohrstange A.. PTFNL 90°, für Wendeschneidplatten TN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251417 32/16 |
| GTIN | 4045197650962 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Mittenversatz L_3 | 22 mm |
| Kniehebel | 259015 9 |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 40 mm |
| passende Wendeschneidplatte | TN.. 1604.. |
| Feder-Set | 259044 5 |
| Kniehebelschraube | 259018 6 |
| Plattengröße | 16 mm |
| ISO-Code Halter | A32S PTFNR/L 16 |
| Unterlegplatte | 259031 34 |
| Federstift-Set | 259047 3 |
| Gesamtlänge L | 250 mm |
| Spannhöhe L_2 | 31 mm |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Schaft-Ø D_s | 32 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Einsatzart | links |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Innendrehtiefe bis | 3xD |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Federstifte-Set10-teilig Typ 3 | 259047 3 |
| Kniehebel Typ 9 | 259015 9 |
| Unterlegplatte Typ 34 | 259031 34 |
| Kniehebelschraube Typ 6 | 259018 6 |
| Feder-Set10-teilig Typ 5 | 259044 5 |
| PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |