

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CU7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 CU7010 Sorte: CU7010

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 210 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Nebenanwendung	M

Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen