



## Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-LD, für Hochvorschubfräser, PR1810, Typ: 14



### Bestelldaten

Bestellnummer	222083 14
GTIN	4960664026951
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

#### Verwendung:

Die **LD-Geometrie** ist auch geeignet für hohe Schnitttiefen ( $a_{p\ max}= 5\ mm$ ) bei moderatem Vorschub.

Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Technische Beschreibung

Eckenradius	2 mm
Typ	GG
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	5 mm
Plattenstärke E	5,56 mm
Wendeplattengröße	14

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,06 – 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT140520-ER-LD
Sorte	PR1810
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		