



## Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1810, Typ: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	222075 10
GTIN	4960664026906
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Ausführung:

4-Schneiden Wendepatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

#### Verwendung:

Die **GM-Geometrie** ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Technische Beschreibung

Plattenstärke E	4,76 mm
Programmierradius bei $a_{p \max}$	3 mm
Wendepattengröße	10
Typ	GG
Eckenradius	2 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,5 – 2 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT100420ER-GM
Sorte	PR1810
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		