

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260356 HB7020 |
| GTIN          | 4045197699435 |
| Artikelklasse | 21G           |

**Beschreibung**

DCMT 11T302 HB7020 Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SS  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 150 - 400 m/min     |
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Spanbrecher                                 | SS                  |
| Eckenradius                                 | 0,2 mm              |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm        |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f                  | 0,05 - 0,2 mm/U               |
| Sorte                       | HB7020                        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Toleranz                    | M                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |