


für Wendeschneidplatten LOGU LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Typ: INOX

Bestelldaten

Bestellnummer	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Artikelklasse	25A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 1$ mm.

Technische Beschreibung

Programmierradius bei $a_{p,max}$	1,6 mm
Typ	INOX
Eckenradius	1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOGU 030310 ER-GM
Sorte	PR1835
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,2 - 1,9 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		