

**für Wendeschneidplatten LOGU LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	221975 GG
GTIN	4960664026975
Artikelklasse	25A

**Beschreibung****Ausführung:**

Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Technische Beschreibung**

Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,6 mm
Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOGU 030310 ER-GM
Eckenradius	1 mm
Sorte	PR1810
Schneidstoff	HM
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 - 1,5 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		