



## Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 6L



### Bestelldaten

Bestellnummer	338425 6L
GTIN	4067263109747
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M11
für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M8
Verlängerung L <sub>3</sub>	230 mm
Verlängerung L <sub>2</sub>	80 mm
Verlängerung K <sub>2</sub>	6,2 mm

Verlängerung $\varnothing D_3$	8 mm
für Gewinde-Schaft- $\varnothing d_2$	8 mm
Produktart	Verlängerung