

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SDGT 090308, für 45°-Fasenfräser, HB7630, Typ: INOX**

Bestelldaten

Bestellnummer	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräswendeplatten, **präzisionsgesintert mit positiven Spanleitstufen. Plan- und Auflagefläche präzisionsgeschliffen.**

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,11 mm
Plattenstärke E	3,18 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SDGT 090308
Sorte	HB7630
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		