

Garant
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 32 kurz, Spann-Ø D1: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308559 12
GTIN	4067263110071
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Mit Kühlkanalbohrungen und verschleißbaren Gewinden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354400.
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	75 mm
Außen-Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Aufnahme	PSC 32 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter