

Garant**ER-Spannzangenfutter, PSC 32 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	308512 20
GTIN	4067263110132
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	50 mm
Spannbereich	1 - 13 mm
für ER-Spannzangen	20
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610	20
Außen-Ø D	34 mm
Aufnahme	PSC 32 kurz

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Innenkühlung	ja
Produktart	Spannzangenfutter