



Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	338435 2
GTIN	4067263109594
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Verlängerung $\varnothing D_3$	6 mm
für Einspannlänge l_1	23 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 371	M3
Verlängerung K_2	4,9 mm
Verlängerung L_2	60 mm
für Vierkant K_1	2,7 mm

Verlängerung L ₃	130 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376	M4,5 – M5
für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	3,5 mm
Verlängerung Ø D ₄	7,5 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Verlängerung