



Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	338435 4
GTIN	4067263110316
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Verlängerung L_2	60 mm
für Gewinde-Schaft- $\varnothing d_2$	6 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Verlängerung K_2	5,5 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M8
Verlängerung $\varnothing D_4$	12,1 mm

Verlängerung $\varnothing D_3$	7 mm
für Einspannlänge l_1	26 mm
für Vierkant K_1	4,9 mm
Verlängerung L_3	130 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Verlängerung