



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Artikelklasse	25E

Beschreibung

TNMG 160408 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen