



## Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 12



### Bestelldaten

Bestellnummer	338435 12
GTIN	4067263110477
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

Verlängerung $K_2$	12 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing$ $d_1$ DIN 374/376	M20
Verlängerung $L_3$	200 mm
für Vierkant $K_1$	12 mm
Verlängerung $\varnothing$ $D_3$	16 mm
Verlängerung $L_2$	90 mm

Verlängerung $\varnothing D_4$	22 mm
für Gewinde-Schaft- $\varnothing d_2$	16 mm
für Einspannlänge $l_1$	41 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Verlängerung