

Garant**Bohrmaschinen-Handschaubstock mit Exzentrerschnellklemmung,
Backenbreite A: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	365038 100
GTIN	4067263112389
Artikelklasse	31S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.**
- **Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.**
- **Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.**

Zum Patent angemeldete **integrierte Exzentrerschnellklemmung** für sicheren Halt auf dem Bohrmaschinentisch.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,10 mm**.

Lieferumfang:

Klemmschlüssel und drei Nutensteine in den Größen 12;14 und 16 mm.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe c	92 mm
Grundkörperlänge a	286 mm

Farbcode für passendes Zubehör	BM-Schraubstock blau
Backenbreite A	100 mm
Grundkörperbreite B	174 mm
Backenhöhe C	32 mm
Spannbereich b	143 mm
Spannnuten Breite	17 mm
Spannnuten Abstand	141 mm
maximale Gesamtlänge L ₄	474 mm
Gewicht	12,5 kg
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Führungsschiene für Nr. 365023	365025
Anschlag Typ 1	365028 1
Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Schnellspann- bzw. Bohrmaschinenschraubstock für Typ 100	365036 100
Ersatzspindel für Bohrmaschinen-Handsraubstock für Typ 100	365037 100
Exzenterspanneinheit Typ 1	365039 1