

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen