

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TN.G 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	251544 HB7415
GTIN	4045197664839
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TN.G 160408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIM

Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TN.G 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen