

HOLEX**HOLEX Pro Steel Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen Nr. 150184 in Rundbox 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	150345 5
GTIN	4067263110521
Artikelklasse	12M

Beschreibung**Ausführung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kasette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Hinweis:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Senker	5
Serie	Pro Steel
Beschichtung	TiAlN

Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Drei-Spannflächenschaft mit h9
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	75 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	70 m/min	N
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	S
GG(G)	geeignet	20 m/min	K
CuZn	geeignet	20 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

150184 20,5

HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit
Ungleichteilung und 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 20,5
mm

HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit
Ungleichteilung und 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 12,4
mm

150184 12,4

HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit
Ungleichteilung und 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 16,5
mm

150184 16,5

HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit
Ungleichteilung und 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 6,3
mm

150184 6,3

HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit
Ungleichteilung und 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 10,4
mm

150184 10,4