




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	PMG
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Hauptanwendung	P
Sorte	CA125P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen