



## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Spanbrecher	PQ
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung

150 - 320 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen