

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK72, Bezeichnung Typ W29: 58-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236830 58-010
GTIN	4047109059863
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 120608

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,2 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	58-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 120608
Sorte	BK72
Typ	ST1400
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		