




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	WP
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
Sorte	CA125P

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

150 - 320 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen