




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA125P
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

150 - 320 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen