

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260382 CA525
GTIN	
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen