



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Vorschub $f$	0,14 - 0,5 mm/U
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Hauptanwendung	P

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen