

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Spanbrecher	PH
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen