



KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W29: 24-010

Bestelldaten

Bestellnummer	236860 24-010
GTIN	4047109099234
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Typ: GG(G); ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,14 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-010
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		