

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	1,6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	CA125P

Spanbrecher	PH
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen