


**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190616, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190616
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PH
Eckenradius	1,6 mm
Sorte	CA125P

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen