

**Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 11T302 ER-JT, für Eckfräser, PR1825****Bestelldaten**

Bestellnummer	227343 ST1400
GTIN	4960664027866
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$. Exakte 90° bis $a_p = 5,5$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Vorschub f_z pro Zahn	0,07 – 0,11 mm
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T302 ER-JT
Sorte	PR1825
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		