




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190608, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	CA125P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	PH
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen