


**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Spanbrecher	PH
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA125P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM

Eckenradius	1,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen