




Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190612, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	CA125P
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PX
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190612
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

140 - 300 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen