




Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160612, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PX
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160612
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

140 - 300 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen